





Numărul de poli	Nr.	1
Tip tensiune de operare		AC
<b>Caracteristicile contactului</b>		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	15
<b>Caracteristici mecanice</b>		
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 1.8
	max	Nm 2
	min	Ibin 16
	max	Ibin 18

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**

Fourth pole add on  
**GAX42...**      **GAX41...**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certificari

cULus UL508 / CSA C22.2 n° 14

EAC