





Numărul de poli	Nr.	1
Tip tensiune de operare		AC
Caracteristicile contactului		
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	63
Caracteristici mecanice		
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm 5
	max	Nm 6
	min	Ibin 45
	max	Ibin 54

Dimensiuni

Diagrame de cablare

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

Certificari si conformitate
Conformitate

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certificari

CCC
CSA C22.2 n°4
cULus according to UL98
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

 EC002498 -
 Accesorii pentru
 dispozitive de
 comutare de
 joasă tensiune