



Numărul de poli	Nr.	1
Tip tensiune de operare		AC


Caracteristicile contactului

Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	80
---	---	----


Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	5
	max	Nm	6
	min	Ibin	45
	max	Ibin	54

Dimensiuni



Diagrame de cablare

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

Certificari si conformitate
Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificari

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

 EC002498 -
 Accesorii pentru
 dispozitive de
 comutare de
 joasă tensiune