



Caracteristici mecanice

Sectiunea conductorului

Greutate g 78

Date tehnice UL

Standard UL UL60947-4-1, UL98

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +55

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70


Altitudine maximă m 3000

Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Gradul de poluare 3

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certificari

cULus

Clasificare ETIM

DOOR-COUPLING HANDLE, PADLOCKABLE. RED/YELLOW, ROTATING, FOR GA...A AND
GA...C. SCREW FIXING. RECESSED SELECTOR. 5MM/0.2". ISO19085, IP65

ETIM 8.0

EC000230 -
Mâner de cuplare
a ușii pentru
tablou de
distribuție