



Caracteristici mecanice

Sectiunea conductorului

Greutate g 78

Date tehnice UL

Standard UL UL60947-4-1, UL98

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	+55

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	+70


Altitudine maximă	m	3000
-------------------	---	------

Rezistență și protecție

Grad IP frontal	IP65
-----------------	------

Gradul de poluare	3
-------------------	---

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certificari

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -
Mâner de cuplare
a ușii pentru
tablou de
distribuție