



### Caracteristici mecanice

Sectiunea conductorului

Greutate g 78

### Date tehnice UL

Standard UL UL60947-4-1, UL98

### Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +55

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70


Altitudine maximă m 3000

### Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Gradul de poluare 3

### Dimensiuni



### Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL 60947-4-1

UL98

Certificari

cULus

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -  
Mâner de cuplare  
a ușii pentru  
tablou de  
distribuție