



Denumirea produsului	Separator de sarcina in cutie GAZ		
Denumirea tipului de produs	GAZ		
Numărul de poli	Nr.	4	
Tip tensiune de operare		AC	
Caracteristicile contactului			
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A	63	
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV	8	
Curentul de funcționare I _e			
AC21A		400V	A 63
		500V	A 63
		690V	A 63
AC22A		400V	A 63
		500V	A 63
		690V	A 63
AC23A		400V	A 63
		500V	A 63
		690V	A 47
Putere disipată pe stâlp max		W	1.6
Putere nominală de funcționare AC23A		400V	kW 30
		690V	kW 45
Curent condiționat de scurtcircuit (rms)		kA	50
Protecție la scurtcircuit cu siguranță		Class/A	gG63
Capacitate de realizare AC23A 400V		A	630
Capacitate de rupere AC23A 400V		A	504
Durata de viața mecanică		cycles	30000
Durata de viața electrică AC21A		cycles	30000
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare		normală permisă	Plan vertical Orice
Terminale		Tip	Stâlp
		Lățimea	mm 12.4
		Înălțimea	mm 10.4
		Borne șurub	M8
		Instrument	Cheie hexagonală M8 4
Cuplu de strângere pentru terminale		min Nm	5

max	Nm	6
min	Ibin	45
max	Ibin	54

Secțiunea dirijorului

IEC min	mm ²	4
IEC max	mm ²	70
min		12
max		1

Date tehnice UL

Evaluarea curentului de uz general		A	60
Tensiune de operare max		V	600
Motor monofazat cai putere/curent FLA			
	120V	HP	3/34
	240V	HP	7,5/40
Motor trifazat cai putere/curent FLA			
	240V	HP	20/54
	480V	HP	40/52
	600V	HP	40/41
Evaluare de scurtcircuit		kA rms	50
Valoare de scurtcircuit cu siguranță		Class/A	J/60


Conditii ambientale

Temperatura de Operare			
	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare			
	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Altitudine maximă		m	3000


Rezistență și protecție

Grad IP frontal		IP65
Grad de protecție UL		UL/CSA tip 4/4X
Grad de protecție IP		IP65
Gradul de poluare		3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificari

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Separator de
sarcina