



Carcase metalice  
goale  
GAZM

Denumirea produsului


Denumirea tipului de produs

Rezistență și protecție

Grad de protecție IP

IP65

Dimensiuni



Type	A	B	C
GAZM1	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")
GAZM2	200 (7.87")	300 (11.81")	120 (4.72")
GAZM3	300 (11.81")	400 (15.75")	120 (4.72")
GAZS1	150 (5.90")	200 (7.87")	120 (4.72")
GLZM1	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000712 -  
Carcasă goală  
pentru tablouri de  
distribuție