



Carcase metalice
 goale
 GAZM

Denumirea produsului


Denumirea tipului de produs

Rezistență și protecție

Grad de protecție IP

IP65

Dimensiuni



| Type | A | B | C |
|-------|--------------|--------------|-------------|
| GAZM1 | 150 (5.90") | 200 (7.87") | 120 (4.72") |
| GAZM2 | 200 (7.87") | 300 (11.81") | 120 (4.72") |
| GAZM3 | 300 (11.81") | 400 (15.75") | 120 (4.72") |
| GAZS1 | 150 (5.90") | 200 (7.87") | 120 (4.72") |
| GLZM1 | 300 (11.81") | 400 (15.75") | 250 (9.84") |

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000712 -
 Carcasă goală
 pentru tablouri de
 distribuție