



Denumirea produsului	Separator de sarcina		
Denumirea tipului de produs	GE		
Numărul de poli	Nr.	4	
Tip tensiune de operare		AC	
Caracteristicile contactului			
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	800	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	12	
Curentul de funcționare la			
AC21A			
	400V	A	800
	500V	A	800
	690V	A	800
AC22A			
	400V	A	800
	500V	A	800
	690V	A	500
AC23A			
	400V	A	800
	500V	A	500
	690V	A	315
Putere disipată pe stâlp max		W	56
Putere nominală de funcționare AC23A			
	400V	kW	443
	690V	kW	300
Curent nominal de scurtă durată (1s) Icw (rms)		kA	16
Curent condiționat de scurtcircuit (rms)		kA	100
Protecție la scurtcircuit cu siguranță		Class/A	gG800
Capacitate de realizare AC23A 400V		A	6300
Capacitate de rupere AC23A 400V		A	5000
Durata de viața mecanică		cycles	10000
Durata de viața electrică AC21A		cycles	500 (AC23A 400V)
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare		normală permisă	Plan vertical Orice
Fixare			Șurub
Terminale		Tip Borne șurub	Bara M10
Cuplu de strângere pentru terminale		max	Ibin 10
Dimensiuni bara max			30x5

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min	°C	-25
Temperatura max	°C	55

Temperatura de depozitare

Temperatura min	°C	-40
Temperatura max	°C	70

Altitudine maximă

m	3000
---	------

Rezistență și protecție


Grad IP frontal

IP20

Gradul de poluare


3

Dimensiuni




Type	A	B	C
GE0500 T4	190 (7.48")	220 (8.66")	25 (0.98")
GE0630 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0630 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 DT4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")
GE0800 T4	205 (8.07")	235 (9.25")	30 (1.18")


Direct operating version with handle GEX67ND



Door coupling version with handle GEX67N - GEX67NB




Drilling



Diagrame de cablare

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificari

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Separator de
sarcina