



### Caracteristici mecanice

Fixare			Șurub
Cuplul de strângere pentru borna terminală		Nm	35
Secțiunea conductorului			
	Secțiunea dirijorului IEC min	mm <sup>2</sup>	16
	Secțiunea dirijorului IEC max	mm <sup>2</sup>	120
	Secțiunea dirijorului min		6
	Secțiunea dirijorului max	kcmil	250kcmil
Greutate		g	49

### Date tehnice UL

Standard UL	UL98
-------------	------

### Conditii ambientale

Temperatura de Operare	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	55
Temperatura de depozitare	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	70

### Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-3
Certificari	cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Accesorii pentru dispozitive de comutare de joasă tensiune
----------	---