



**Caracteristici mecanice**

Fixare Snap-on

Sectiunea conductorului

Greutate g 90

**Date tehnice UL**

Standard UL UL98

**Conditii ambientale**

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C 55

Temperatura de depozitare

Temperatura min °C -40

Temperatura max °C 70

**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

Certificari

cULus according to UL98 / CSA C22.2 n°4

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accesorii pentru  
dispozitive de  
comutare de  
joasă tensiune