



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs

Borne terminale
GLX5

Caracteristici mecanice

Cuplul de strângere pentru borna terminală

Nm 42.4

Secțiunea dirijorului

IEC min	mm ²	16
IEC max	mm ²	152
min		6
max		300kcmil

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

UL98B

Certificari

UL

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accesorii pentru
dispozitive de
comutare de
joasă tensiune