GLXM2D024

SPARE MOTOR OPERATOR FOR MOTORISED CHANGEOVER SWITCHES TYPE GLCMB0320…630D024



Date motor			
Tensiune nominală de funcționare		V	24VDC
Gama de tensiune de operare			19.2…31.2VDC
Timp de funcționare			
	I-O, O-I	s	0.45…0.83
	I-O-II, II-O-I	s	1.17…1.65
Curent nominal (In)		A	0.80…1.10
Curent de pornire		A	6.20…10.00
Rata de comutare			
	Max continuu	Cycles/min	1
	Timp scurt	Cycles/min	10
Conditii ambientale			
Temperatura de Operare			
	Temperatura min	°C	-25
	Temperatura max	°C	+55
Temperatura de depozitare			
	Temperatura min	°C	-40
	Temperatura max	°C	+70
Altitudine maximă		m	3000

Caracteristicile descrise în acest document sunt supuse actualizărilor sau modificărilor în orice moment. Descrierile, informațiile tehnice și funcționale, ilustrațiile și instrucțiunile din această broșură sunt pur ilustrative și, prin urmare, nu sunt ob