
# PSLRM1024

REDUNDANTNÍ MODUL, MODULÁRNÍ INSTALAČNÍ PROVEDENÍ, 12...24VDC, 10A




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vstupní charakteristiky** | | | | |
| Provozní dosah | | | | |
| | DC | | | |
| | | min. | VDC | 9 |
| | | max. | VDC | 35 |
| Počet vstupů | | | Nr. | 2 |
| Jmenovitý vstupní proud | | | A | 10 |
| Maximální vstupní proud (na kanál) | | | A | 8A pro 300s |
| **Výstupní charakteristiky** | | | | |
| Jmenovité výstupní napětí DC | | | VDC | 12…24 |
| Jmenovitý výstupní proud | | | A | 10 |
| Úbytek výstupního napětí | | | V | 0.5 |
| Maximální závěrné napětí | | | V | 35 |
| Maximální výstupní proud | | | A | 16A pro 300s |
| **Připojení** | | | | |
| Svorky typ | | | | Šroubové |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +71 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |
| **Kryt** | | | | |
| Materiál | | | | Plastový |
| IEC stupeň í | | | | IP20 |
| Rozměry (Š x V x H) | | | mm | 35 x 91 x 56.5 |
| Hmotnost | | | g | 75 |
| **Instalace** | | | | |
| Montáž | | | | Modulární skříňka DIN 43880 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| IEC/EN/BS 60950-1 |
| IEC/EN/BS 61000-4-2 |
| IEC/EN/BS 61000-4-3 |
| IEC/EN/BS 61000-4-4 |
| IEC/EN/BS 61000-4-6 |
| IEC/EN/BS 61000-4-8 |

Certifikáty

| |
|---|
| EAC |
| RCM |

## Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002540 - DC-napájecí zdroj


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.