
VLBXL300

TLUMIVKA PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE VLB3, 55KW




Obecné charakteristiky			
Jmenovitý výstupní proud		A	100
Jmenovitý výstupní výkon		kW	55
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+55
Kryt			
Hmotnost		Kg	19
Rozměry			



	b	h	t	c	d	g2 x g3	i1,i2	j1, j2	[kg]
	[mm]								
VLBX L330	267	115	205	249	78.5	7 x 13	30	100	11.5
VLBX L300	267	139	205	249	102.5				16.5
VLBX L190	291	149	215	273	116.5	10 x 18			22.5
VLBX L140	352	144	265	328	103.5	10 x 16			25.0

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61558-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - Filtrační tlumivka pro sítě nízkého napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.