
VLBXL590

TLUMIVKA PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE VLB3, 22-30KW




Obecné charakteristiky			
Jmenovitý výstupní proud		A	50
Jmenovitý výstupní výkon		kW	22…30
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+55
Kryt			
Hmotnost		Kg	8.35
Rozměry			



	b	h	t	c	d	g2 x g3 Ø	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x12 13	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106				12.5

Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61558-1

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - Filtrační tlumivka pro sítě nízkého napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.