VLBXR007

BRZDNÝ ODPOR PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE VLB3, 1900W, 30-75KW



Obecné charakteristiky			
Jmenovitý výstupní výkon		kW	30…75
Kryt			
Hmotnost		Kg	9.5
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN 60204-1		
	IEC/EN 60664-1		
Certifikáty			
	EAC		
	RCM		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002025 - Příslušenství/ n.d. pro frekvenční měniče

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.