# VLGXC01

CABLE RS485/USB FOR THE CONNECTION VLG3-PC, 1.8M LENGTH



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -10 |
| | | max. | °C | +50 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -20 |
| | | max. | °C | +65 |
| **Kryt** | | | | |
| Hmotnost | | | Kg | 0.058 |
| **Klasifikace ETIM** | | | | |
| ETIM 8.0 | | | | EC002025 - Příslušenství/ n.d. pro frekvenční měniče |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.