



Induttanza per
azionamenti a
velocità variabile
VLB3
VLBXL300
100A, 0.30mH,
per VLB3 taglia
55kW

Denominazione del prodotto

Tipo

Versione

Caratteristiche generali

Corrente nominale di uscita	A	100
Potenza nominale di uscita	kW	55

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego


min	°C	-10
max	°C	+55

Custodia


Peso prodotto	Kg	19
---------------	----	----

Dimensioni



	b	h	t	c	d	g2 x g3	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								
VLBX L330	267	115	205	249	78.5	7 x 13	30	100	11.5
VLBX L300	267	139	205	249	102.5				16.5
VLBX L190	291	149	215	273	116.5	22.5			
VLBX L140	352	144	265	328	103.5	25.0			

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - filtro
di circuito a
bobina per bassa
tensione