



Dławik trójfazowy od strony sieci do przemiennika częstotliwości VLB3  
VLBXL370  
80A, 0.37mH, do VLB3 w zakresie 37kW

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Wersja

#### Charakterystyka ogólna

Znamionowy prąd wyjściowy	A	80
Znamionowa moc wyjściowa	kW	37

#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy


min.	°C	-10
maks.	°C	+55

#### Obudowa


Masa	Kg	12.5
------	----	------

#### Wymiary



	b	h	t	c	d	$g2 \times g3$ $\emptyset$	$i1, i2$	$j1, j2$	
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x 12	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106	13			12.5

Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61558-1

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002565 -  
Dławik filtrujący  
do sieci niskiego  
napięcia