



Dławik trójfazowy
od strony sieci do
przeziennika
częstotliwości
VLB3
VLBXL590
50A, 0.59mH, do
VLB3 w zakresie
22...30kW

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Wersja

Charakterystyka ogólna

Znamionowy prąd wyjściowy	A	50
Znamionowa moc wyjściowa	kW	22...30

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy


min.	°C	-10
maks.	°C	+55

Obudowa


Masa	Kg	8.35
------	----	------

Wymiary



	b	h	t	c	d	$g2 \times g3$ \emptyset	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x 12	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106	13			12.5

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61558-1

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002565 -
Dławik filtrujący
do sieci niskiego
napięcia