



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs  
Versiune

Inductanta pentru  
VLB3  
VLBXL330  
90 A, 0,33 mH,  
pentru  
dimensiunea  
VLB3 de 45 kW

#### Caracteristici generale

Curent nominal de ieșire	A	90
Puterea nominală de ieșire	kW	45


#### Conditii ambientale


Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-10
		max	°C	+55

#### Carcasa


Greutate	Kg	16
----------	----	----

#### Dimensiuni



	b	h	t	c	d	g2 x g3	i1,i2	j1, j2	
	[mm]								
VLBX L330	267	115	205	249	78.5	7 x 13	30	100	11.5
VLBX L300	267	139	205	249	102.5				16.5
VLBX L190	291	149	215	273	116.5	22.5			
VLBX L140	352	144	265	328	103.5	10 x 16			25.0

Diagrame de cablare



### Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61558-1

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - filtru  
circuit bobina  
pentru joasa  
tensiune