



Denumirea produsului  
Denumirea tipului de produs  
Versiune

Inductanta pentru  
VLB3  
VLBXL370  
80A, 0,37 mH,  
pentru  
dimensiunea  
VLB3 de 37 kW

#### Caracteristici generale

Curent nominal de ieșire	A	80
Puterea nominală de ieșire	kW	37


#### Conditii ambientale


Temperatura	Temperatura de Operare			
		min	°C	-10
		max	°C	+55

#### Carcasa


Greutate	Kg	12.5
----------	----	------

#### Dimensiuni



	b	h	t	c	d	g2 x g3 Ø	i1, i2	j1, j2	
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x 12	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106	13			12.5

Diagrame de cablare



**Certificari si conformitate**

Conformitate

IEC/EN/BS 61558-1

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC002565 - filtru  
circuit bobina  
pentru joasa  
tensiune