



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Versiune

Inductanta pentru
VLB3
VLBXL590
50A, 0,59 mH,
pentru
dimensiunea
VLB3 22...30kW

Caracteristici generale

Curent nominal de ieșire	A	50
Puterea nominală de ieșire	kW	22...30


Conditii ambientale

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-10
		max	°C	+55

Carcasa


Greutate	Kg	8.35
----------	----	------

Dimensiuni



	b	h	t	c	d	g2 x g3 Ø	i1, i2	j1, j2	Ⓜ
	[mm]								[kg]
VLBX L590	185	112	210	90	93	8 x 12	30	75	8.35
VLBX L370	210	125	240	105	106	13			12.5

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 61558-1

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC002565 - filtru
circuit bobina
pentru joasa
tensiune