


VORMONTIERTE TRENNUMSCHALTER UND TRENNSCHALTER IM SET



GA-Serie



electric

ENERGY AND AUTOMATION


Vormontierte Trennschalter




GA025...063...ET6



GA080...160ET6



GA025...063...ET8



GA080...160ET8

Artikelbezeichnung	Konventionel. thermischer Strom in freier Luft Ith AC21A (≤690V)	Nennbetriebsstrom Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	VPE	Ge- wicht
	[A]	[A]	Stk.	[kg]

3-polige Version

GA025ET6	25	25	1	0.350
GA040ET6	40	40	1	0.350
GA063SAET6	63	45	1	0.350
GA080ET6	80	80	1	0.881
GA125ET6	125	125	1	0.881
GA160ET6	160	125	1	0.881

4-polige Version

GA025ET8	25	25	1	1.250
GA040ET8	40	40	1	1.250
GA063SAET8	63	45	1	1.250
GA080ET8	80	80	1	1.133
GA125ET8	125	125	1	1.133
GA160ET8	160	125	1	1.133

Komponenten

Trennschalter	vierter Pol	Mechanische Verriegelung
2 x GA025A	-	GAX5000
2 x GA040A	-	GAX5000
2 x GA063SA	-	GAX5000
2 x GA080A	-	GAX5001
2 x GA125A	-	GAX5001
2 x GA160A	-	GAX5001

2 x GA025A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA040A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA063SA	2 x GAX42063SA	GAX5000
2 x GA080A	2 x GAX42080A	GAX5001
2 x GA125A	2 x GAX42125A	GAX5001
2 x GA160A	2 x GAX42160A	GAX5001

Trennschalter mit Verlängerung, Türverriegelungsgriff und Abschlussabdeckung



GA...A...K...

Artikelbezeichnung	Konventionel. therm. Strom in freier Luft Ith AC21A (≤690V)	Nennbetriebsstrom Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Pole	VPE	Ge- wicht
	[A]	[A]	Stk.	Stk.	[kg]

3-polige Version

GA025AK30063	25	25	3P	1	0.302
GA040AK30063	40	40	3P	1	0.302
GA063ASK30063	63	45	3P	1	0.302

4-polige Version

GA025AK30063T4	25	25	4P	1	0.356
GA040AK30063T4	40	40	4P	1	0.356
GA063ASK30063T4	63	45	4P	1	0.356

Komponenten

Trennschalter	vierter Pol	Abschlussabdeckung	
		3-polig	1-polig
GA025A	-	GAX83	-
GA040A	-	GAX83	-
GA063SA	-	GAX83	-


GA025A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA040A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA063SA	GAX42063SA	GAX83	GAX81

- 300mm Verlängerung: GAX7300
- Rot/gelber Türverriegelungsgriff : GAX63
- Zwei Klemmenabdeckungen


Maße [mm]

Vormontierte Trennumschalter

GA025...063SAET6 mit **GAX5000** mechanische Verriegelung **GA080...160ET6** mit **GAX5001** mechanische Verriegelung




GA025...063SAET8 mit **GAX5000** mechanische Verriegelung **GA080...160ET8** mit **GAX5001** mechanische Verriegelung




Trennschalter


Ausführung Direkte Betätigung
GA025A... - GA040A... - GA063SA...




vierter Pol
GAX42040A - GAX42063SA



Abschlussabdeckung
GAX81 - GAX83




Griff
GAX63




Anschlusspläne

Vormontierter Trennumschalter

3-polig **GA...ET6**




4-polig **GA...ET8**



Trennschalter

3-poliger Trennschalter
GA025A...GA063A...



vierter Pol
GAX42...



VORMONTIERTER TRENNUMSCHALTER UND TRENNSCHALTER IM SET



ENERGY AND AUTOMATION

www.LovatoElectric.de

LOVATO ELECTRIC GmbH

Im Ermisgrund 30
D-76337 Waldbronn

tel +49 7243 7669370
info@LovatoElectric.de



Folgen Sie uns auf

Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung oder Verbesserung. Katalogbeschreibungen und Details, wie z. B. technische und betriebliche Daten, Zeichnungen, Diagramme und Anweisungen usw., haben keinen vertraglichen Wert. Darüber hinaus sollten die Produkte von qualifiziertem Personal und unter Beachtung der geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen installiert und verwendet werden, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

PD167D 04 21