



**Xpress**  
software di  
configurazione e  
controllo remoto

 **Lovato**  
**electric**  
ENERGY AND AUTOMATION

# Xpress Software di configurazione e controllo remoto

è un software di configurazione parametri e di monitoraggio a distanza condiviso da tutti i prodotti LOVATO Electric di ultima generazione dotati di porta di comunicazione. Installabile in ambiente Windows®, è in grado di collegarsi in modalità singola (un nodo alla volta) ai prodotti LOVATO Electric connessi in rete.



- ✓ Supporta il collegamento tramite CX01 (USB), CX02 (Wi-Fi), USB, RS232, RS485, Ethernet e modem.
- ✓ Configurazione dei prodotti:
  - impostazione dei parametri
  - gestione file di progetto per la famiglia dei controllori per gruppi elettrogeni serie RGK
- ✓ Aggiornamento del firmware dei prodotti (tramite CX01)
- ✓ Controllo remoto:
  - monitoraggio delle principali misure
  - invio comandi ai prodotti
- ✓ Lettura memoria eventi e allarmi.

Consultare il sito [www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com) per l'elenco dei prodotti supportati da Xpress.

Xpress è ordinabile con codice SYN1 XP00 o scaricabile gratuitamente al seguente link: [www.lovatoelectric.it/xpressdownload.aspx](http://www.lovatoelectric.it/xpressdownload.aspx)



## ● Monitoraggio

Le misure del prodotto collegato sono divise in menu contestuali per una facile ricerca del valore di interesse e visualizzate su opportuni indicatori grafici.




## ● Comandi

È possibile inviare al prodotto collegato un comando per eccitare uscite, azzerare contatori di consumo energetico o di ore di lavoro per la manutenzione.




## ● Parametri

Le voci del menu di setup e i parametri presenti sul prodotto collegato vengono replicati sul software per permettere all'utente di agire su definizioni a lui già familiari. Vengono evidenziati **con colore diverso** i parametri modificati rispetto ai valori di **fabbrica**. I parametri possono essere salvati su file e richiamati in successive installazioni, oppure elaborati senza avere il prodotto necessariamente collegato in modo da permettere la preparazione di un progetto da inviare in seguito.




## ● Eventi

Se il prodotto collegato è dotato di memoria eventi, è possibile scaricarne la lista completa da salvare poi in un file esterno in formato testo o come foglio di calcolo.



## ● Allarmi

Gli allarmi attivi sul prodotto collegato possono essere visualizzati sul software per avere in un'unica schermata la lista completa delle anomalie rilevate.




## ● Gestione memoria data-logger

Xpress può essere utilizzato per la configurazione e la gestione dei moduli di memoria EXP1030 oppure EXM1030, al fine di creare tabelle che riportano lo storico di misure selezionate dall'utente.

In particolare, tramite il software è possibile impostare:

- le misure che si desidera campionare;
- il tempo di campionamento;
- l'evento che determina l'inizio e la fine del campionamento;
- la gestione del riempimento della memoria (FIFO oppure con arresto a memoria piena).

I dati raccolti possono essere visualizzati su grafici ed esportati in file di testo o in fogli di calcolo.



[www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)

**LOVATO ELECTRIC S. P. A.**

VIA DON E. MAZZA, 12  
24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA

Tel. 035 4282111  
Fax 035 4282200  
E-mail [info@LovatoElectric.com](mailto:info@LovatoElectric.com)

Ufficio Vendite Italia:  
**Tel.** 035 4282421  
**Fax** 035 4282460

Seguici su



**Sedi LOVATO Electric nel mondo**

**Regno Unito**

LOVATO ELECTRIC LTD  
Tel. +44 8458 110023  
[www.Lovato.co.uk](http://www.Lovato.co.uk)

**Germania**

LOVATO ELECTRIC GmbH  
Tel. +49 7243 7669370  
[www.LovatoElectric.de](http://www.LovatoElectric.de)

**Spagna**

LOVATO ELECTRIC S.L.U.  
Tel. +34 93 7812016  
[www.LovatoElectric.es](http://www.LovatoElectric.es)

**Polonia**

LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.  
Tel. +48 71 7979010  
[www.LovatoElectric.pl](http://www.LovatoElectric.pl)

**Turchia**

LOVATO ELEKTRIK LTD  
Tel. +90 216 5401426-27-28  
[www.LovatoElectric.com.tr](http://www.LovatoElectric.com.tr)

**Romania**

LOVATO ELECTRIC SRL  
Tel. +40 372 074 155  
[www.LovatoElectric.ro](http://www.LovatoElectric.ro)

**Repubblica Ceca**

LOVATO ELECTRIC S.R.O.  
Tel. +420 226 203203  
[www.LovatoElectric.cz](http://www.LovatoElectric.cz)

**Stati Uniti d'America**

LOVATO ELECTRIC INC.  
Tel. +1 757 5454700  
[www.LovatoUsa.com](http://www.LovatoUsa.com)

**Canada**

LOVATO ELECTRIC CORP.  
Tel. +1 450 6819200  
[www.Lovato.ca](http://www.Lovato.ca)

**Emirati Arabi Uniti**

LOVATO ELECTRIC ME FZE  
Tel. +971 4 3712713  
[www.LovatoElectric.ae](http://www.LovatoElectric.ae)

**Cina**

LOVATO ELECTRIC (SHANGHAI) CO LTD  
Tel. +86 21 62961837  
[www.LovatoElectric.cn](http://www.LovatoElectric.cn)