M3P03870230

SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 60A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	60
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA70
Stykač standardně dodáván			BF3800A, BF3800A, BF2510A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020, BFX1011, BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	15
	400V	kW	30
	440V	kW	30
	500V	kW	30
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3800
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3P03870230


SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 60A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD







Drilling for surface fixing





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3P03870230

SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 60A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	CSA C22.2 n° 14
	for starters
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.