


# VORMONTIERTE TRENNUMSCHALTER UND TRENNSCHALTER IM SET



GA-Serie




ENERGY AND AUTOMATION


## Vormontierte Trenumschalter




GA025...063...ET6



GA080...160ET6



GA025...063...ET8



GA080...160ET8

Artikelbezeichnung	Konventionel. thermischer Strom in freier Luft Ith AC21A (≤690V)	Nennbetriebsstrom Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	VPE	Gewicht
	[A]	[A]	Stk.	[kg]

### 3-polige Version

<b>GA025ET6</b>	25	25	1	0.350
<b>GA040ET6</b>	40	40	1	0.350
<b>GA063SAET6</b>	63	45	1	0.350
<b>GA080ET6</b>	80	80	1	0.881
<b>GA125ET6</b>	125	125	1	0.881
<b>GA160ET6</b>	160	125	1	0.881

### 4-polige Version

<b>GA025ET8</b>	25	25	1	1.250
<b>GA040ET8</b>	40	40	1	1.250
<b>GA063SAET8</b>	63	45	1	1.250
<b>GA080ET8</b>	80	80	1	1.133
<b>GA125ET8</b>	125	125	1	1.133
<b>GA160ET8</b>	160	125	1	1.133

### Komponenten

Trennschalter	vierter Pol	Mechanische Verriegelung
2 x GA025A	-	GAX5000
2 x GA040A	-	GAX5000
2 x GA063SA	-	GAX5000
2 x GA080A	-	GAX5001
2 x GA125A	-	GAX5001
2 x GA160A	-	GAX5001

2 x GA025A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA040A	2 x GAX42040A	GAX5000
2 x GA063SA	2 x GAX42063SA	GAX5000
2 x GA080A	2 x GAX42080A	GAX5001
2 x GA125A	2 x GAX42125A	GAX5001
2 x GA160A	2 x GAX42160A	GAX5001

## Trennschalter mit Verlängerung, Türverriegelungsgriff und Abschlussabdeckung



GA...A...K...

Artikelbezeichnung	Konventionel. therm. Strom in freier Luft Ith AC21A (≤690V)	Nennbetriebsstrom Ie AC22A (≤690V) AC23A (≤415V)	Pole	VPE	Gewicht
	[A]	[A]	Stk.	Stk.	[kg]

### 3-polige Version

<b>GA025AK30063</b>	25	25	3P	1	0.302
<b>GA040AK30063</b>	40	40	3P	1	0.302
<b>GA063SAK30063</b>	63	45	3P	1	0.302

### 4-polige Version

<b>GA025AK30063T4</b>	25	25	4P	1	0.356
<b>GA040AK30063T4</b>	40	40	4P	1	0.356
<b>GA063SAK30063T4</b>	63	45	4P	1	0.356

### Komponenten

Trennschalter	vierter Pol	Abschlussabdeckung	
		3-polig	1-polig
GA025A	-	GAX83	-
GA040A	-	GAX83	-
GA063SA	-	GAX83	-


GA025A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA040A	GAX42040A	GAX83	GAX81
GA063SA	GAX42063SA	GAX83	GAX81

- 300mm Verlängerung: GAX7300
- Rot/gelber Türverriegelungsgriff : GAX63
- Zwei Klemmenabdeckungen


## Maße [mm]

Vormontierte Trennumschalter

**GA025...063SAET6** mit **GAX5000** mechanische Verriegelung **GA080...160ET6** mit **GAX5001** mechanische Verriegelung



**GA025...063SAET8** mit **GAX5000** mechanische Verriegelung **GA080...160ET8** mit **GAX5001** mechanische Verriegelung



Trennschalter

Ausführung Direkte Betätigung


**GA025A... - GA040A... - GA063SA...**

vierter Pol

**GAX42040A - GAX42063SA**


Abschlussabdeckung

**GAX81 - GAX83**



Griff


**GAX63**




## Anschlusspläne

Vormontierter Trennumschalter

3-polig **GA...ET6**




4-polig **GA...ET8**



Trennschalter

3-poliger Trennschalter  
**GA025A...GA063A...**



vierter Pol  
**GAX42...**



# VORMONTIERTER TRENNUMSCHALTER UND TRENNSCHALTER IM SET



ENERGY AND AUTOMATION

[www.LovatoElectric.ch](http://www.LovatoElectric.ch)

## LOVATO ELECTRIC AG

Riedthofstrasse 214  
CH-8105 Regensdorf

tel +41 44871 9000  
info@LovatoElectric.ch



Folgen Sie uns auf

Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung oder Verbesserung. Katalogbeschreibungen und Details, wie z. B. technische und betriebliche Daten, Zeichnungen, Diagramme und Anweisungen usw., haben keinen vertraglichen Wert. Darüber hinaus sollen die Produkte von qualifiziertem Personal und unter Beachtung der geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen installiert und verwendet werden, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

PD167D 04 21