31L48TPBM240

ČASOVÉ RELÉ ZPOŽDĚNÍ. MULTIROZSAHOVÉ. A MULTINAPĚŤOVÉ, ZÁSUVNÉ A ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ 48X48MM, 220...240VAC



Obecné charakteristiky			
Popis			Zpožďovací časové relé, multirozsahové a multinapěťové, plug-in verze
Funkce			Zpožďovací
Napájecí obvod			
Jmenovité pomocné napájecí napětí Us			220…240VAC
Jmenovité pomocné napájecí napětí Us			
AC			
	min.	VAC	220
	max.	VAC	240
Jmenovitý kmitočet		Hz	50/60
Rozsah provozního napětí			0.85...1.1 Us
Maximální spotřeba energie / ztrátový výkon		W	6VA
Doba imunity pro mikroporuchy		ms	≤40
Časovací obvod			
Rozsah nastavení času			0.05s…10min
Přesnost nastavení		%	±5
Přesnost opakování		%	±0.5
Vliv kolísání napětí		%	±0.5
Vynulování času			
	Během časování	ms	≥100
	Uplynulý čas	ms	≥65
Reléové výstupy			
Počet relé		Nr.	2
Uspořádání kontaktů			2 zpožděné C/O nebo 1 okamžitý C/O + 1 zpožděný C/O
Maximální spínací napětí		VAC	250
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	5
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300
Izolace (vstup-výstup)			
Jmenovité izolační napětí Ui		V	250
Výdržné napětí při síťovém kmitočtu		kV	2
Provoz			
Mechanická životnost		cycles	30000000
Elektrická životnost (při jmenovité zátěži)		cycles	100000
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-10
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

31L48TPBM240


ČASOVÉ RELÉ ZPOŽDĚNÍ. MULTIROZSAHOVÉ. A MULTINAPĚŤOVÉ, ZÁSUVNÉ A ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ 48X48MM, 220...240VAC

	min.	°C	-30
	max.	°C	+80


Kryt

Materiál		Samozhášivý polyamid
Montáž		Plug-in krabička s 8-pin paticí
Stupeň í		IP40 čelně, IP20 na svorkách
Rozměry (Š x V x H)	mm	48 x 48 x 90
Hmotnost	g	124

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°14
IEC/EN 61812-1
UL508

Certifikáty

cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001439 - Časové relé

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.