BCG0524

AUTOMATICKÉ NABÍJEČE BATERIÍ, SPÍNANÉ NABÍJEČE BATERIÍ BCG, PRO UZAVŘENÉ A NEUZAVŘENÉ OLOVĚNÉ BATERIE, JEDNA ÚROVEŇ BATERIÍ, JMENOVITÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 24VDC, JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ PROUD 5 A



Napájení			
Jmenovité napětí Us			
	min.	VAC	110
	max.	VAC	240 ±10%
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50 ±10%
	max.	Hz	60 ±10%
Spotřeba energie			
	max.	VA	364
	max.	W	158
Vnitřní pojistka		A	6.3
Nabíjecí cyklus			
Referenční normy			IEC62368-1
Typ baterie			Neutěsněné a utěsněné olověné baterie
Napětí baterie		VDC	24
Nabíjecí napětí (Uc)			in pos. V1:27.6; V2:27.0
Boost		% Uc	+4.4
Nabíjecí proud (Ic)		A	5
Nastavení nabíjecího proudu		% Ic	20 to 100
Ochrana			Pojistka síťového napájení; blokování nabíjení pro: 1. zkrat na svorkách baterie, 2. přepólování baterie, 3. nízké pólové napětí baterie (<0,5 Ue), 4. přetížení výstupu
Indikace			
LED indikátor provozního stavu			Yes
LED přepólování baterie			Yes
Obvod výstupu alarmu			
Typ výstupu			1 relé
Jmenovitá kapacita			5A 30VDC
Mechanické vlastnosti			
Kryt typ			Internal panel mounting
Svorky typ			Pevné
Upevnění			35mmDIN lišta nebo šroubové uchycení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Hmotnost			g	532


Okolní podmínky


Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-30
	max.	°C	+80


Stupeň krytí			IP20

Rozměry





Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n°60950-1
IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 62368-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	UL 60950-1
Certifikáty	
	cURus
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000359 - Univerzální nabíječ

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.