ATLDPS1

MODUL PRO DVOJITÉ NAPÁJENÍ, PRO ŘÍZENÍ A VÝBĚR NAPÁJENÍ PRO STYKAČE, KONFIGUROVATELNÝ, NAPÁJENÍ 110 …. 230VAC




Obecné charakteristiky				
Počet řízených zdrojů			Nr.	2
Střídavé napájení				
Jmenovité napájecí napětí AC			VAC	110...230
Rozsah provozního napájecího napětí AC			VAC	80...300
Jmenovitý kmitočet			Hz	50/60
Provozní rozsah kmitočtu			Hz	45...66
Spotřeba energie AC (max.)			VA	7
Napěťové vstupy				
Maximální jmenovité napětí Ue				110...230VAC
Rozsah měření			V	80...300
Kmitočtový rozsah			Hz	45...66
Způsob měření				Skutečná kvadratická hodnota (TRMS)
Způsob zapojení				Napíjení fázovým napětím (L-N) napětí <= 300VAC
Digitální vstupy				
Počet digitálních vstupů			Nr.	1 for rated voltage selection 110/230VAC
Reléové výstupy				
Počet reléových výstupů			Nr.	3
Uspořádání kontaktů				2 x 2NO (napětí na lince 1 a lince 2), 1 x 2C/O (relé přepnutí), 1 x NO (alarm)
Elektrická životnost			cycles	10^5
Mechanická životnost			cycles	10^7
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-30
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	<80%
Maximální stupeň znečištění				2
Kategorie přepětí				3
Kategorie měření				III
Klimatická sekvence				Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Odolnost proti rázům		15g (IEC/EN 60068-2-27)
Odolnost proti vibracím		0.7g (IEC/EN 60068-2-6)
Kryt		
Provedení		Modulární skříňka (3 moduly DIN 43880)
Materiál		Polyamid
Montáž		35mmDIN lišta (IEC/EN 60715) nebo šrouby na desku
Stupeň í		IP40 čelně, IP20 na svorkách
Rozměry (Š x V x H)	mm	53.5 x 104.7 x 63
Hmotnost	g	300

Rozměry



Schémata zapojení

Connection diagram



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-6-1
	IEC/EN 61000-6-2
	IEC/EN 61000-6-3
	UL508
Certifikáty	
	cULus
	EAC
	RCM

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002541 - AC-napájecí zdroj

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.