
# ATP0125T4A230C600A

AUTOMATICKÁ JEDNOTKA ŘÍZENÍ ZÁSKOKŮ SÍTÍ V KOVOVÉM KRYTU ATS, NAPÁJENÍ 230VAC, SE STYKAČI VE ČTYŘPÓLOVÉM PROVEDENÍ, PROVOZNÍ PROUD 125 A, VÝKON (400 V) 87 KVA, ROZMĚRY (600X400X250MM)




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Počet řízených zdrojů | | Nr. | 2 |
| Displej | | | Podsvícený LCD grafický displej 128x80 pixel |
| Jazyky | | Nr. | 5 |
| **Střídavé napájení** | | | |
| Jmenovitý kmitočet | | Hz | 50/60 |
| Provozní rozsah kmitočtu | | Hz | 45...65 |
| Doba imunity pro mikroporuchy | | | |
| | 220VAC | ms | ≤250 |
| **Napěťové vstupy** | | | |
| Maximální jmenovité napětí Ue | | | 400 |
| Kmitočtový rozsah | | Hz | 45...65 |
| Způsob měření | | | Skutečná kvadratická hodnota (TRMS) |
| **Proudové vstupy** | | | |
| Jmenovitý proud (Ie) | | A | 125 (AC1) |
| **Digitální vstupy** | | | |
| Počet digitálních vstupů | | Nr. | 6 |
| **Reléové výstupy** | | | |
| Počet reléových výstupů | | Nr. | 7 |
| Uspořádání kontaktů | | | 6 x 1NO-SPST + 1 x C/O-SPDT |
| Elektrická životnost | | cycles | $10^5$ |
| Mechanická životnost | | cycles | $10^7$ |
| **Rozhraní** | | | |
| Čelní optický komunikační port USB | | | Ano, s CX01 USB dongle (volitelně) |
| Čelní optický komunikační port Wi-Fi | | | Ano, s CX02 Wi-Fi dongle (volitelně) |
| **Izolace** | | | |
| Napěťové vstupy | | | |
| | Jmenovité izolační napětí Ui | VAC | 400 |
| | Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | kV | 4 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Maximální stupeň znečištění | | | 2 |
| Kategorie přepětí | | | 3 |
| **Kryt** | | | |
| Materiál | | | Kovové |
| Stupeň í | | | IP65 |
| Rozměry (Š x V x H) | | mm | 600 x 400 x 250 |
| **Rozměry** | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC 61439-2


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.