



Układ SZR w obudowie ze sterownikiem ATL600 i 4-półowymi stycznikami, 100 A ATP

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Liczba kontrolowanych źródeł zasilania	Nr.	2
Wyświetlacz		Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD, 128x80 pikseli
Języki	Nr.	5
Zasilanie napięciem AC		
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Robocza częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Czas odporności na zaniki napięcia	220 V AC ms	≤250
Wejścia napięciowe		
Maksymalne znamionowe napięcie Un		400
Zakres częstotliwości	Hz	45...65
Metoda pomiaru		Rzeczywista wartość skuteczna (TRMS)
Wejścia prądowe		
Prąd znamionowy (Ie)	A	100 (AC1)
Wejścia cyfrowe		
Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6
Wyjścia przekaźnikowe		
Liczba wyjść przekaźnikowych	Nr.	7
Układ zestyków		6 x 1NO-SPST + 1 x C/O-SPDT
Trwałość elektryczna	cycles	10 ⁵
Trwałość mechaniczna	cycles	10 ⁷
Interfejs		
Przedni optyczny port komunikacyjny USB		Tak, z modulem USB: CX01 (opcja)
Przedni optyczny port komunikacyjny Wi-Fi		Tak, z modulem Wi-Fi: CX02 (opcja)
Izolacja		
Wejścia napięciowe	Znamionowe napięcie izolacji Ui VAC	400

Znamionowe napięcie udarowe Uimp kV 4

Warunki otoczenia

Maksymalny stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięciowa

3

Obudowa

Materiał obudowy

Metal


Stopień ochrony

IP65


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 500 x 400 x 200

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC 61439-2