EXCCON02


BRÁNA MODBUS RS485/ETHERNET S ADAPTÉREM PRO DIN-RAIL



Obecné charakteristiky			
Popis			RS485-Ethernet Modbus protocol converter
Funkce			RS485/Ethernet
Jmenovité napájecí napětí			9...48VDC, 24VAC
Komunikace			
Typ komunikačního portu			RS485/Ethernet
Podporované protokoly			Modbus, Serial device TCP server/client
Metoda monitorování			
Přenosová technologie			Ethernet/TCP
Nastavení a dohled zařízení			Webserver
Rozhraní			
Komunikace RS232			Ano
Komunikace RS485			Ano
Komunikace Ethernet			Ano
Mobilní komunikace			No
Mechanické vlastnosti			
Upevnění			DIN rail or rear mounting
Hmotnost		g	430
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+75
Schémata zapojení			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Serial Port

Male DB9	Pin	RS232	RS422 RS485-4W	RS485-2W
	1	DCD	TxD+	--
	2	RxD	TxD-	--
	3	TxD	RxD-	Data-
	4	DTR	RxD+	Data+
	5	GND	GND	GND
	6	DSR	--	--
	7	RTS	--	--
	8	CTS	--	--
	9	--	--	--

4-pin Terminal Block

Terminal Block	Pin	RS-422 RS-485-4W	RS-485-2W
	1	TxD+(A)	--
	2	TxD-(B)	--
	3	RxD-(B)	Data-(B)
	4	RxD+(A)	Data+(A)

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN/BS 55024
IEC/EN/BS 55032
IEC/EN/BS 55035

V souladu

EAC
UCKA

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.