# 11G41801D


BLOK POMOCNÝCH KONTAKTŮ 1V, ČELNÍ MONTÁŽ ZBOKU, PRO STYKAČE ŘADY BF, SE ZPOŽDĚNÍM



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 690 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1 |
| | min. | lbin | 7 |
| | max. | lbin | 9 |
| Max. počet současně připojitelných vodičů | | Nr. | 2 |
| Průřez vodiče | | | |
| AWG/Kcmil | | | |
| | max. | | 14 |
| Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Flexibilní vodič s oky | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Ve svislé rovině |
| | přípustná | | Kterýkoliv |
| Upevnění | | | čelní boční montáž |
| **Vlastnosti pomocných kontaktů** | | | |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 - P600 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 230V | A | 3 |
| | 400V | A | 1.9 |
| | 500V | A | 1.4 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 24V | A | 5 |
| | 60V | A | 2.3 |
| | 110V | A | 1.1 |
| | 125V | A | 1.1 |
| | 220V | A | 0.55 |
| | 600V | A | 0.2 |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Vodivost | | | 5V 10 mA |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 P600 |
| Provozní proud AC15 | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 12V | A | 10 |
| | | 24V | A | 10 |
| | | 48V | A | 10 |
| | | 120V | A | 6 |
| | | 240V | A | 3 |
| | | 480V | A | 1.5 |
| | | 600V | A | 1.2 |
| Provozní proud DC13 | | | | |
| | | 12V | A | 10 |
| | | 250V | A | 0.55 |
| | | 440V | A | 0.31 |
| | | 500V | A | 0.27 |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | | V | 600 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -50 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -60 |
| | | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | | m | 3000 |
| **Odolnost a ochrana** | | | | |
| Stupeň znečištění | | | | 3 |
| **Rozměry** | | | | |




**Schémata zapojení**


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 60947-1 |
| CSA C22.2 n° 60947-5-1 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL 60947-1 |
| UL 60947-5-1 |

Certifikáty

| |
|---|
| CCC |
| CSA |
| cURus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000041 - Blok pomocných kontaktů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.