11G41810A


BLOK POMOCNÝCH KONTAKTŮ 1Z, ČELNÍ MONTÁŽ ZBOKU, PRO STYKAČE ŘADY BF, S PŘEDSTIHEM



Vlastnosti kontaktů			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1
	min.	lbin	7
	max.	lbin	9
Max. počet současně připojitelných vodičů		Nr.	2
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Ve svislé rovině
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			čelní boční montáž
Vlastnosti pomocných kontaktů			
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 - P600
Provozní proud AC15			
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Provozní proud DC13			
	24V	A	5
	60V	A	2.3
	110V	A	1.1
	125V	A	1.1
	220V	A	0.55
	600V	A	0.2
Elektrické vlastnosti			
Vodivost			5V 10 mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			A600 P600
Provozní proud AC15			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	12V	A	10
	24V	A	10
	48V	A	10
	120V	A	6
	240V	A	3
	480V	A	1.5
	600V	A	1.2
Provozní proud DC13			
	12V	A	10
	250V	A	0.55
	440V	A	0.31
	500V	A	0.27
Technické údaje UL			
Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-50
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-60
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň znečištění			3
Rozměry			



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

11G41810A

BLOK POMOCNÝCH KONTAKTŮ 1Z, ČELNÍ MONTÁŽ ZBOKU, PRO STYKAČE ŘADY BF, S PŘEDSTIHEM



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certifikáty

CCC
CSA
cURus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.