# BF38T2A02460

ČTYŘPÓLOVÝ STYKAČ, JMENOVITÝ PROUD ITH (AC1)=56A, CÍVKA 24VAC 60HZ, KONTAKTY 2Z+2V



| Vlastnosti kontaktů | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | | Nr. | 4 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 690 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 6 |
| Provozní frekvence | | | |
| | min. | Hz | 25 |
| | max. | Hz | 400 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 56 |
| Provozní proud Ie | | | |
| | AC-1 (≤40°C) | A | 56 |
| | AC-1 (≤40°C) s vodičem 16mm² a vidlicovým okem | A | 60 |
| | AC-1 (≤55°C) | A | 45 |
| | AC-1 (≤55°C) s vodičem 16mm² a vidlicovým okem | A | 48 |
| | AC-1 (≤70°C) | A | 40 |
| | AC-1 (≤70°C) s vodičem 16mm² a vidlicovým okem | A | 42 |
| | AC-3 (≤440V ≤55°C) | A | 38 |
| | AC-4 (400V) | A | 15.5 |
| Jmenovitý provozní výkon AC-1 (T≤40°C) | | | |
| | 230V | kW | 21 |
| | 400V | kW | 36 |
| | 500V | kW | 45 |
| | 690V | kW | 62 |
| Přípustný krátkodobý proud po dobu 10s (IEC/EN60947-1) | | A | 320 |
| Ochranná pojistka | | | |
| | gG (IEC) | A | 63 |
| | aM (IEC) | A | 40 |
| Zapínací schopnost (efekt. hodnota) | | A | 380 |
| Vypínací schopnost při napětí | | | |
| | 440V | A | 304 |
| | 500V | A | 240 |
| | 690V | A | 192 |
| Odpor na pól (průměrná hodnota) | | mΩ | 1.3 |
| Ztrátový výkon na pól (průměrná hodnota) | | | |
| | Ith | W | 4.1 |
| | AC-3 | W | 1.9 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 2.5 |
| | max. | Nm | 3 |
| | min. | lbin | 1.8 |
| | max. | lbin | 2.2 |
| Utahovací moment pro svorku cívky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1 |
| | min. | lbin | 0.8 |
| | max. | lbin | 0.74 |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# BF38T2A02460

ČTYŘPÓLOVÝ STYKAČ, JMENOVITÝ PROUD ITH (AC1)=56A, CÍVKA 24VAC 60HZ, KONTAKTY 2Z+2V

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Max. počet současně připojitelných vodičů | | | Nr. | 2 |
| Průřez vodiče | | | | |
| | AWG/Kcmil | | | |
| | | max. | | 6 |
| | Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | | min. | mm² | 2.5 |
| | | max. | mm² | 16 |
| | Flexibilní vodič s oky | | | |
| | | min. | mm² | 1 |
| | | max. | mm² | 10 |
| | Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky | | | |
| | | min. | mm² | 1 |
| | | max. | mm² | 16 |
| Napájecí terminál ochrana dle IEC/EN 60529 | | | | IP20 s vodičem |
| Délka odizolování kabelu | | | | |
| | | hlavní obvod | mm | 10 |
| | | řídicí obvod | mm | 8 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Provozní poloha | | | | |
| | | normální | | Svislá rovina |
| | | přípustná | | ±30° |
| Upevnění | | | | Šroubové /DIN lišta 35mm |
| Hmotnost | | | g | 500 |
| **Provoz** | | | | |
| Mechanická životnost | | | cycles | 20000000 |
| Elektrická životnost | | | cycles | 1400000 |
| **Bezpečnostní údaje** | | | | |
| Úroveň výkonu B10d dle normy EN/ISO 13489-1 | | | | |
| | | jmenovité zatížení | cycles | 1400000 |
| | | mechanické zatížení | cycles | 20000000 |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | | | | Ano |
| **Ovláací střídavá cívka** | | | | |
| Jmenovité střídavé napětí při 60Hz | | | V | 24 |
| Provozní napětí AC | | | | |
| | 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| | | vyzvednutí | | |
| | | | min. %Us | 80 |
| | | | max. %Us | 110 |
| | | odchod ze školy | | |
| | | | min. %Us | 20 |
| | | | max. %Us | 55 |
| Průměrná spotřeba cívky při 20 °C | | | | |
| | 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| | | | záběrový VA | 75 |
| | | | přídržný VA | 9 |
| Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz | | | W | 2.5 |
| **Maximální frekvence cyklů** | | | | |
| Mechanický provoz | | | cycles/h | 3600 |
| **Provozní doba** | | | | |
| Průměrná doba pro americkou kontrolu | | | | |
| | v střídavém proudu | | | |
| | | Spínání NO | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | min. | ms | 8 |
| | | max. | ms | 24 |
| | Rozpínání N0 | | | |
| | | min. | ms | 5 |
| | | max. | ms | 15 |
| | Spínání NC | | | |
| | | min. | ms | 11 |
| | | max. | ms | 29 |
| | Rozpínání NC | | | |
| | | min. | ms | 6 |
| | | max. | ms | 14 |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | | V | 600 |
| Proud při plném zatížení (FLA) pro třífázový střídavý motor | | | | |
| | | při 480V | A | 40 |
| | | při 600V | A | 32 |
| Poskytnutý mechanický výkon | | | | |
| | pro jednofázový střídavý motor | | | |
| | | 110/120V | HP | 3 |
| | | 230V | HP | 7.5 |
| | pro třífázový střídavý motor | | | |
| | | 200/208V | HP | 10 |
| | | 220/240V | HP | 15 |
| | | 460/480V | HP | 30 |
| | | 575/600V | HP | 30 |
| Obecné použití | | | | |
| | Stykač | | | |
| | | AC proud | A | 55 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -50 |
| | | max. | °C | 70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -60 |
| | | max. | °C | 80 |
| Maximální nadmořská výška | | | m | 3000 |
| **Odolnost a ochrana** | | | | |
| Stupeň znečištění | | | | 3 |
| **Rozměry** | | | | |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

# BF38T2A02460

ČTYŘPÓLOVÝ STYKAČ, JMENOVITÝ PROUD ITH (AC1)=56A, CÍVKA 24VAC 60HZ, KONTAKTY 2Z+2V




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 60947-1 |
| CSA C22.2 n° 60947-4-1 |
| IEC/EN 60335-2-89 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-4-1 |
| UL 60947-1 |
| UL 60947-4-1 |

Certifikáty

| |
|---|
| CCC |
| CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L |
| CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L |
| cULus |
| EAC |
| UL 60335-2-40 LZGH A2L |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

UL 60335-2-89 LZGH A2L

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000066 - Stykač, AC |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.