# BFX12C11

POMOCNÉ KONTAKTY S BOČNÍ MONTÁŽÍ. ŠROUBOVÉ SVORKY, PRO STYKAČE ŘADY BF160…BF630, 1NO+1NC




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vlastnosti kontaktů** | | | |
| Počet pólů | | Nr. | 2 |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | V | 690 |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | kV | 6 |
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | min. | Nm | 0.8 |
| | max. | Nm | 1 |
| | min. | Ibin | 7 |
| | max. | Ibin | 9 |
| Max. počet současně připojitelných vodičů | | Nr. | 2 |
| Průřez vodiče | | | |
| AWG/Kcmil | | | |
| | max. | | 14 |
| Flexibilní vodič bez oček | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Flexibilní vodič s oky | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky | | | |
| | min. | mm² | 0.75 |
| | max. | mm² | 2.5 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Provozní poloha | | | |
| | normální | | Ve svislé rovině |
| | přípustná | | Kterýkoliv |
| Upevnění | | | Boční montáž |
| Hmotnost | | g | 44 |
| Svorky šroub | | | Šroub |
| **Vlastnosti pomocných kontaktů** | | | |
| Typ kontaktu | | | 1NO+1NC |
| Tepelný proud Ith | | A | 10 |
| Označení dle IEC/EN 60947-5-1 | | | A600 - Q600 |
| Provozní proud AC15 | | | |
| | 230V | A | 3 |
| | 400V | A | 1.9 |
| | 500V | A | 1.4 |
| Provozní proud DC13 | | | |
| | 24V | A | 3 |
| | 48V | A | 1.5 |
| | 60V | A | 1.2 |
| | 110V | A | 0.6 |
| | 125V | A | 0.55 |
| | 220V | A | 0.27 |



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 600V | A | 0.1 |
| **Elektrické vlastnosti** | | | | |
| Vodivost | | | | 5V 10 mA |
| Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1 | | | | A600 Q600 |
| Provozní proud AC15 | | | | |
| | | 120V | A | 6 |
| | | 240V | A | 3 |
| | | 480V | A | 1.5 |
| | | 600V | A | 1.2 |
| Provozní proud DC13 | | | | |
| | | 12V | A | 10 |
| | | 250V | A | 0.27 |
| | | 440V | A | 0.15 |
| | | 500V | A | 0.13 |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | | V | 600 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -50 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -60 |
| | | max. | °C | +80 |
| Maximální nadmořská výška | | | m | 3000 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

CCC

cULus


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.