BFX12C20

POMOCNÉ KONTAKTY S BOČNÍ MONTÁŽÍ. ŠROUBOVÉ SVORKY, PRO STYKAČE ŘADY BF160…BF400, 2NO




Vlastnosti kontaktů			
Počet pólů		Nr.	2
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp		kV	6
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Utahovací moment pro svorky			
	min.	Nm	0.8
	max.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	max.	Ibin	9
Max. počet současně připojitelných vodičů		Nr.	2
Průřez vodiče			
AWG/Kcmil			
	max.		14
Flexibilní vodič bez oček			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Flexibilní vodič s izolovanou částí s plochými oky			
	min.	mm²	0.75
	max.	mm²	2.5
Mechanické vlastnosti			
Provozní poloha			
	normální		Ve svislé rovině
	přípustná		Kterýkoliv
Upevnění			Boční montáž
Hmotnost		g	44
Svorky šroub			Šroub
Vlastnosti pomocných kontaktů			
Typ kontaktu			2NO
Tepelný proud Ith		A	10
Označení dle IEC/EN 60947-5-1			A600 - Q600
Provozní proud AC15			
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Provozní proud DC13			
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	60V	A	1.2
	110V	A	0.6
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

		600V	A	0.1
Elektrické vlastnosti				
Vodivost				5V 10 mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1				A600 Q600
Provozní proud AC15				
		120V	A	6
		240V	A	3
		480V	A	1.5
		600V	A	1.2
Provozní proud DC13				
		12V	A	10
		250V	A	0.27
		440V	A	0.15
		500V	A	0.13
Technické údaje UL				
Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	600
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-50
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-60
		max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška			m	3000
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

CCC
cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.