BFX94E024

AC/DC CÍVKA 20…48VAC/DC PRO STYKAČE BF95 E-BF115 E-BF150 E



Ovláací střídavá cívka

Jmenovité střídavé napětí při 50/60 Hz, 60 Hz				
		min.	V	20
		max.	V	48
Provozní napětí AC				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
	vyzvednutí			
		min.	%Us	80 Us min
		max.	%Us	110 Us max
	odchod ze školy			
		max.	%Us	≤70 Us min
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
	vyzvednutí			
		min.	%Us	80 Us min
		max.	%Us	110 Us max
	odchod ze školy			
		max.	%Us	≤70 Us min
Průměrná spotřeba cívky při 20 °C				
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
		záběrový	VA	130
		přídržný	VA	3.5
	cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
		záběrový	VA	130
		přídržný	VA	3.5
	60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
		záběrový	VA	130
		přídržný	VA	3.5
Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz			W	1.3…1.5

Ovládací stejnosměrná cívka

Průměrná spotřeba energie cívky ≤20 °C				
		záběrový	W	76
		přídržný	W	1.7

Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)			V	600

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty	
	/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002563 - cívka pro nízké napětí

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.