# BFX94A110

AC CÍVKA 110VAC 50/60HZ PRO BF95 A-BF115 A-BF150 A



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ovláací střídavá cívka** | | | | |
| Jmenovité střídavé napětí při 50/60Hz | | | V | 110 |
| Provozní napětí AC | | | | |
| | cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz | | | |
| | | vyzvednutí | | |
| | | | min. %Us | 80 |
| | | | max. %Us | 110 |
| | | odchod ze školy | | |
| | | | min. %Us | 20 |
| | | | max. %Us | 55 |
| | cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz | | | |
| | | vyzvednutí | | |
| | | | min. %Us | 85 |
| | | | max. %Us | 110 |
| | | odchod ze školy | | |
| | | | min. %Us | 40 |
| | | | max. %Us | 55 |
| Průměrná spotřeba cívky při 20 °C | | | | |
| | cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz | | | |
| | | | záběrový VA | 300 |
| | | | přídržný VA | 20 |
| | cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz | | | |
| | | | záběrový VA | 275 |
| | | | přídržný VA | 17 |
| | 60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz | | | |
| | | | záběrový VA | 300 |
| | | | přídržný VA | 20 |
| Ztrátový výkon v přídržném stavu ≤20°C 50Hz | | | W | 6.5 |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | | | V | 600 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | | |
| Certifikáty | | | | |
| | / | | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | | |
| ETIM 8.0 | | | | EC002563 - cívka pro nízké napětí |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.