



Denominazione del prodotto	Contattore di potenza B115		
Tipo	Contattore di potenza B115		
Caratteristiche dei contatti			
Numero di poli	Nr.	4	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	160	
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A	160
	AC-1 (≤55°C)	A	150
	AC-1 (≤70°C)	A	110
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	110
	AC-4 (400V)	A	47
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	57
	400V	kW	98
	500V	kW	129
	690V	kW	173
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	100
	220V	A	–
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	100
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	130
	330V	A	100
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	130
	330V	A	130
	460V	A	100

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie

75V	A	140
110V	A	70
220V	A	–
330V	A	–
460V	A	–

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie

75V	A	140
110V	A	100
220V	A	80
330V	A	–
460V	A	–

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie

75V	A	140
110V	A	120
220V	A	100
330V	A	80
460V	A	–

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie

75V	A	140
110V	A	120
220V	A	120
330V	A	120
460V	A	80

Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)

A 1100

Fusibile di protezione

gG (IEC)	A	200
aM (IEC)	A	125

Potere di chiusura (valore efficace)

A 1300

Potere di apertura alla tensione

≤440V	A	1300
500V	A	1100
690V	A	880

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ 0.3

Potenza dissipata per polo (valori medi)

Ith	W	7.7
AC-3	W	4

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	10
max	Nm	10
min	Ibin	7.4
max	Ibin	7.4

Numero max conduttori installabili contemporaneamente

Nr. 2

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

max 2/0

Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529

IP00

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale	Piano verticale
Ammessa	±30°

Fissaggio

A vite

Peso prodotto

g 6180

Manovre

Durata meccanica	cycles	10000000
Durata elettrica	cycles	1100000

Informazioni relative alla sicurezza

Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1

	Carico nominale	cycles	1100000
	A vuoto	cycles	10000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1			Si
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si

Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz	V	24
-----------------------------	---	----

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	10

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	10

Dissipazione a $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 50Hz

W	10
---	----

Comando bobina DC

Tensione nominale di comando	V	24
------------------------------	---	----

Limiti di funzionamento

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$

Spunto	W	300
Servizio	W	10

Frequenza massima dei cicli

Manovra meccanica cycles/h 2400

Tempi di manovra

Tempi medi con comando a Us			
in AC			
Chiusura NA	min	ms	60
	max	ms	100
Rilascio NA	min	ms	25
	max	ms	60
in DC			
Chiusura NA	min	ms	60
	max	ms	100
Rilascio NA	min	ms	25
	max	ms	60

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
Full-load current (FLA) per motore trifase	a 480V	A 96
	a 600V	A 99

Potenza meccanica erogata con Motore trifase in AC			
200/208V	HP	30	
220/230V	HP	40	
575/600V	HP	100	

General USE			
Contattore			
	AC	A	160

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V Standard fault			
Corrente di corto circuito	kA	5	
Fusibile	A	500	
Classe fusibile		RK5	

Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego			
min	°C	-50	
max	°C	70	
Temperatura di stoccaggio			
min	°C	-60	
max	°C	80	

Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni



CONTACTOR TYPE	A	B
B115	M6	15 (0.59'')
B145	M8	20 (0.79'')
B180	M8	20 (0.79'')

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.

