



Denominazione del prodotto	Contattore di potenza		
Tipo	B115		
Caratteristiche dei contatti			
Numero di poli	Nr.	4	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	160	
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A	160
	AC-1 (≤55°C)	A	150
	AC-1 (≤70°C)	A	110
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	110
	AC-4 (400V)	A	47
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	57
	400V	kW	98
	500V	kW	129
	690V	kW	173
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	100
	220V	A	–
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	100
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	130
	330V	A	100
	460V	A	–
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie	75V	A	160
	110V	A	130
	220V	A	130
	330V	A	130
	460V	A	100

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	140
	110V	A	70
	220V	A	–
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	140
	110V	A	100
	220V	A	80
	330V	A	–
	460V	A	–
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	140
	110V	A	120
	220V	A	100
	330V	A	80
	460V	A	–
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	140
	110V	A	120
	220V	A	120
	330V	A	120
	460V	A	80
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	1100
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	200
	aM (IEC)	A	125
Potere di chiusura (valore efficace)		A	1300
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	1300
	500V	A	1100
	690V	A	880
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.3
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	Ith	W	7.7
	AC-3	W	4
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	10
	max	Nm	10
	min	Ibin	7.4
	max	Ibin	7.4
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
Sezione dei conduttori			
	AWG/Kcmil		
	max		2/0
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		±30°
Fissaggio			A vite
Peso prodotto		g	6250

Manovre

Durata meccanica	cycles	10000000
Durata elettrica	cycles	1100000

Informazioni relative alla sicurezza

Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1

	Carico nominale	cycles	1100000
	A vuoto	cycles	10000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1			Si
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si

Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz	V	60
-----------------------------	---	----

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	10

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	10

Dissipazione a $\leq 20^\circ\text{C}$ 50Hz

W	10
---	----

Comando bobina DC

Tensione nominale di comando	V	60
------------------------------	---	----

Limiti di funzionamento

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a $\leq 20^\circ\text{C}$

Spunto	W	300
Servizio	W	10

Frequenza massima dei cicli

Manovra meccanica cycles/h 2400

Tempi di manovra

Tempi medi con comando a Us

in AC

Chiusura NA

min	ms	60
max	ms	100

Rilascio NA

min	ms	25
max	ms	60

in DC

Chiusura NA

min	ms	60
max	ms	100

Rilascio NA

min	ms	25
max	ms	60

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V 600

Full-load current (FLA) per motore trifase

a 480V	A	96
a 600V	A	99

Potenza meccanica erogata con

Motore trifase in AC

200/208V	HP	30
220/230V	HP	40
575/600V	HP	100

General USE

Contattore

AC A 160

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V

Standard fault

Corrente di corto circuito	kA	5
Fusibile	A	500
Classe fusibile		RK5

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento

3

Dimensioni



CONTACTOR TYPE	A	B
B115	M6	15 (0.59'')
B145	M8	20 (0.79'')
B180	M8	20 (0.79'')

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.

