



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
BF500

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	4
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	700
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A 600
	AC-1 (≤55°C)	A 590
	AC-1 (≤70°C)	A 510
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 500
	AC-4 (400V)	A 230
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	kW 160
	400V	kW 250
	415V	kW 250
	440V	kW 250
	500V	kW 355
	690V	kW 400
	1000V	kW 200
Corrente nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	A 500
	400V	A 500
	415V	A 500
	440V	A 500
	500V	A 488
	690V	A 400
	1000V	A 200
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 265
	400V	kW 461
	500V	kW 507
	690V	kW 795
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 320
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A 650
	110V	A 550
	220V	A 450
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie		

	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600
	330V	A	450
Corrente max le in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie			
	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	320
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	450
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	450
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	4050
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	800
	aM (IEC)	A	500
Potere di chiusura (valore efficace)		A	5000
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	5000
	500V	A	3904
	690V	A	3200
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.09
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	Ith	W	49
	AC-3	W	25
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	55
	max	Nm	55
	min	Ibin	486
	max	Ibin	486
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7.1
	max	Ibin	8.8
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale

Fissaggio		Ammessa		±30°
Manovre		A vite		
Durata meccanica		cycles	5000000	
Durata elettrica		cycles	600000	
Informazioni relative alla sicurezza				
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1		Carico nominale	cycles	600000
		A vuoto	cycles	5000000
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1				
Si				
Comando bobina AC				
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz		min	V	60
		max	V	130
Limiti di funzionamento				
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz				
Chiusura		min	%Us	80 Us min
		max	%Us	110 Us max
Rilascio		max	%Us	≤70 Us min
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz				
Chiusura		min	%Us	80 Us min
		max	%Us	110 Us max
Rilascio		max	%Us	≤70 Us min
Assorbimento medio a 20°C				
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz		Spunto	VA	390
		Servizio	VA	12
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz		Spunto	VA	390
		Servizio	VA	12
Dissipazione a ≤20°C 50Hz		W	4	
Comando bobina DC				
Tensione nominale di comando		min	V	60
		max	V	130
Limiti di funzionamento				
Chiusura		min	%Us	85 Us min
		max	%Us	110 Us max
Rilascio		max	%Us	≤70 Us min
Assorbimento medio a ≤20°C				
		Spunto	W	390
		Servizio	W	4
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica		cycles/h	1000	
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
in AC				

Chiusura NA

min	ms	95
max	ms	135

Rilascio NA

min	ms	40
max	ms	53

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)	V	600
--	---	-----

Potenza meccanica erogata con

Motore trifase in AC

200/208V	HP	150
220/240V	HP	200
460/480V	HP	400
575/600V	HP	500

General USE

Contattore

AC	A	700
----	---	-----

Fusibile di protezione da corto circuito, 600V

High fault

Corrente di corto circuito	kA	100
Fusibile	A	800
Classe fusibile		L

Standard fault

Corrente di corto circuito	kA	30
Fusibile	A	1000
Classe fusibile		L

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-50
max	°C	80

Altitudine massima	m	3000
--------------------	---	------


Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.