



### Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz

min	V	20
max	V	48

### Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz  
Rilascio

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz  
Chiusura

min	%Us	80 Us min
max	%Us	110 Us max

Rilascio

max	%Us	≤70 Us min
-----	-----	------------

### Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	35...120
Servizio	VA	1.5...3.7

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	35...120
Servizio	VA	1.5...3.7

### Dissipazione a ≤20°C 50Hz

W	1...2.5
---	---------

### Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V	600
---	-----

### Omologazioni e conformità

Omologazioni

/

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione