



**Comando bobina AC**

|                             |   |    |
|-----------------------------|---|----|
| Tensione nominale a 50/60Hz | V | 48 |
|-----------------------------|---|----|

Limiti di funzionamento

|                                    |     |     |  |
|------------------------------------|-----|-----|--|
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz |     |     |  |
| Chiusura                           |     |     |  |
| min                                | %Us | 80  |  |
| max                                | %Us | 110 |  |
| Rilascio                           |     |     |  |
| min                                | %Us | 20  |  |
| max                                | %Us | 55  |  |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz |     |     |  |
| Chiusura                           |     |     |  |
| min                                | %Us | 85  |  |
| max                                | %Us | 110 |  |
| Rilascio                           |     |     |  |
| min                                | %Us | 40  |  |
| max                                | %Us | 55  |  |

Assorbimento medio a 20°C

|                                    |    |     |  |
|------------------------------------|----|-----|--|
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz |    |     |  |
| Spunto                             | VA | 210 |  |
| Servizio                           | VA | 15  |  |
| Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz |    |     |  |
| Spunto                             | VA | 195 |  |
| Servizio                           | VA | 13  |  |
| Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz    |    |     |  |
| Spunto                             | VA | 210 |  |
| Servizio                           | VA | 15  |  |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Dissipazione a ≤20°C 50Hz | W | 5 |
|---------------------------|---|---|

**Dati tecnici UL**

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--|---|-----|

**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

/

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002563 -  
Bobina per bassa  
tensione