



Przeznaczenie produktu	Zestyk pomocniczy 11BGX10			
Seria produktu	11BGX10			
<b>Właściwości styków</b>				
Liczba pól	Nr.	4		
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN	V	690		
Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$	kV	6		
Prąd roboczy termiczny umowny $I_{th}$ , IEC	A	10		
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8	
	maks.	Nm	1	
	min.	lbin	9	
	maks.	lbin	9	
Moment dokręcania zacisków cewki	min.	lbin	9	
	maks.	lbin	9	
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2		
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	maks.		12
		Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki		
		min.	mm <sup>2</sup>	0.75
		maks.	mm <sup>2</sup>	2.5
	Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
		min.	mm <sup>2</sup>	0.75
	maks.	mm <sup>2</sup>	2.5	
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską				
	min.	mm <sup>2</sup>	0.75	
	maks.	mm <sup>2</sup>	2.5	
<b>Właściwości mechaniczne</b>				
Pozycja montażowa	normalna	Płaszczyzna pionowa		
	dozwolona	Dowolna		
Montaż	Montaż centralny z przodu			
Masa	g	28		
Zacisk śrubowy	Śruba			
<b>Właściwości styków pomocniczych</b>				
Rodzaj zestyku	4NC			
Prąd termiczny umowny $I_{th}$	A	10		
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600			
Prąd roboczy AC15	230 V	A	3	
	400 V	A	1.9	

	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	60 V	A	1.2
	110 V	A	0.6
	125 V	A	0.55
	220 V	A	0.27
	600 V	A	0.1

#### Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600

Prąd roboczy AC15	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13	12 V	A	10
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13

#### Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

#### Warunki otoczenia

##### Temperatura

##### Temperatura pracy


min.	°C	-50
maks.	°C	+70

##### Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

#### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok  
styków  
pomocniczych