



Przeznaczenie produktu
Seria produktu

Stycznik mocy
BF26

Właściwości styków

| | | |
|---|--------------------------------------|--------|
| Liczba pól | Nr. | 4 |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN | V | 690 |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | kV | 6 |
| Częstotliwość robocza | min. | Hz 25 |
| | maks. | Hz 400 |
| Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC | A | 45 |
| Prąd roboczy I_e | AC-1 ($\leq 40^\circ C$) | A 45 |
| | AC-1 ($\leq 55^\circ C$) | A 36 |
| | AC-1 ($\leq 70^\circ C$) | A 32 |
| | AC-3 ($\leq 440V \leq 55^\circ C$) | A 26 |
| | AC-4 (400V) | A 11.5 |
| Znamionowa moc robocza AC-1 ($T \leq 40^\circ C$) | 230 V | kW 17 |
| | 400 V | kW 30 |
| | 500 V | kW 37 |
| | 690 V | kW 51 |
| Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 1 polu szeregowo | ≤ 24 V | A 25 |
| | 48 V | A 21 |
| | 75 V | A 18 |
| | 110 V | A 6 |
| | 220 V | A – |
| Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 2 polach szeregowo | ≤ 24 V | A 28 |
| | 48 V | A 28 |
| | 75 V | A 25 |
| | 110 V | A 22 |
| | 220 V | A 2 |
| Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 3 polach szeregowo | ≤ 24 V | A 28 |
| | 48 V | A 28 |
| | 75 V | A 25 |
| | 110 V | A 24 |
| | 220 V | A 20 |
| Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 4 polach szeregowo | ≤ 24 V | A 28 |
| | 48 V | A 28 |
| | 75 V | A 25 |
| | 110 V | A 24 |
| | 220 V | A 26 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------|
| Maks. prąd I _e wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 1 polu szeregowo | ≤24 V | A | 18 |
| | 48 V | A | 15 |
| | 75 V | A | 13 |
| | 110 V | A | 2 |
| | 220 V | A | – |
| | <hr/> | | |
| Maks. prąd I _e wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 2 polach szeregowo | ≤24 V | A | 20 |
| | 48 V | A | 20 |
| | 75 V | A | 18 |
| | 110 V | A | 13 |
| | 220 V | A | 3 |
| | <hr/> | | |
| Maks. prąd I _e wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 3 polach szeregowo | ≤24 V | A | 25 |
| | 48 V | A | 25 |
| | 75 V | A | 20 |
| | 110 V | A | 18 |
| | 220 V | A | 19 |
| | <hr/> | | |
| Maks. prąd I _e wg IEC w DC3-DC5 przy L/R ≤ 15 ms i 4 polach szeregowo | ≤24 V | A | 30 |
| | 48 V | A | 30 |
| | 75 V | A | 25 |
| | 110 V | A | 20 |
| | 220 V | A | 15 |
| | <hr/> | | |
| Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1) | | A | 210 |
| <hr/> | | | |
| Bezpiecznik | gG (IEC) | A | 50 |
| | aM (IEC) | A | 32 |
| <hr/> | | | |
| Zdolność załączania (wartość skuteczna) | | A | 260 |
| <hr/> | | | |
| Zdolność wyłączenia przy napięciu | 440 V | A | 208 |
| | 500 V | A | 184 |
| | 690 V | A | 168 |
| | <hr/> | | |
| Rezystancja na pole (średnia wartość) | | mΩ | 2 |
| <hr/> | | | |
| Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość) | I _{th} | W | 4 |
| | AC-3 | W | 1.4 |
| <hr/> | | | |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | min. | Nm | 2.5 |
| | maks. | Nm | 3 |
| | min. | I _{bin} | 1.8 |
| | maks. | I _{bin} | 2.2 |
| <hr/> | | | |
| Moment dokręcania zacisków cewki | min. | Nm | 0.8 |
| | maks. | Nm | 1 |
| | min. | I _{bin} | 0.8 |
| | maks. | I _{bin} | 0.74 |
| <hr/> | | | |
| Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli | | Nr. | 2 |
| <hr/> | | | |
| Przekrój przewodu | AWG/Kcmil | | |
| | maks. | | 6 |
| <hr/> | | | |
| Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki | min. | mm ² | 2.5 |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| | maks. | mm ² | 16 |
| Przekrój przewodu elastycznego z końcówką | | | |
| | min. | mm ² | 1 |
| | maks. | mm ² | 10 |
| Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską | | | |
| | min. | mm ² | 1 |
| | maks. | mm ² | 10 |
| Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529 | | | IP20 po okablowaniu |
| Właściwości mechaniczne | | | |
| Pozycja montażowa | | | |
| | normalna | Płaszczyzna pionowa | |
| | dozwolona | ±30° | |
| Montaż | | | Śruba/szyna DIN 35 mm |
| Masa | | g | 502 |
| Trwałość | | | |
| mechaniczna | | cycles | 20000000 |
| elektryczna | | cycles | 1600000 |
| Dane związane z bezpieczeństwem | | | |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1 | | | |
| | obciążenie znamionowe | cycles | 1600000 |
| | obciążenie mechaniczne | cycles | 20000000 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | | | Tak |
| Działanie cewki AC | | | |
| Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz | | V | 120 |
| Napięcie robocze AC | | | |
| cewka 60 Hz przy 60 Hz | | | |
| zadziałanie | | | |
| | min. | %Us | 80 |
| | maks. | %Us | 110 |
| odpadanie | | | |
| | min. | %Us | 20 |
| | min. | %Us | 55 |
| Średni pobór cewki przy 20°C | | | |
| cewka 60 Hz przy 60 Hz | | | |
| | rozruch | VA | 75 |
| | trzymanie | VA | 9 |
| Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz | | W | 2.5 |
| Maks. częstotliwość cykli | | | |
| Operacje mechaniczne | | cycles/h | 3600 |
| Czas działania | | | |
| Średni czas przy sterowaniu Us | | | |
| W AC | | | |
| Zamykanie NO | | | |
| | min. | ms | 8 |
| | maks. | ms | 24 |
| Otwieranie NO | | | |
| | min. | ms | 5 |
| | maks. | ms | 15 |
| Zamykanie NC | | | |
| | min. | ms | 9 |
| | maks. | ms | 20 |

Otwieranie NC

| | | |
|-------|----|----|
| min. | ms | 9 |
| maks. | ms | 17 |

Dane techniczne UL

| | | | |
|---|-----------|----|-----|
| Znamionowe napięcie robocze AC (UL) | | V | 600 |
| Prąd pełnego obciążenia dla trójfazowego silnika AC przy | 480 V | A | 21 |
| | 600 V | A | 22 |
| Uzyskana wydajność mechaniczna przy silnik jednofazowy AC | 110/120 V | HP | 2 |
| | 230 V | HP | 5 |
| silnik trójfazowy AC | 200/208 V | HP | 7.5 |
| | 220/230 V | HP | 7.5 |
| | 460/480 V | HP | 15 |
| | 575/600 V | HP | 20 |

Zastosowanie ogólne

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|----|
| Stycznik | AC o zastosowaniu ogólnym, prąd | A | 45 |
|----------|---------------------------------|---|----|

Ochrona przed zwarciem, 600 V

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|----|-----|
| Wysoka niezawodność | Prąd zwarciový | kA | 100 |
| | Klasyfikacja bezpiecznika | A | 100 |
| | Klasa bezpiecznika | J | |
| Standardowa niezawodność | Prąd zwarciový | kA | 5 |
| | Klasyfikacja bezpiecznika | A | 100 |

Warunki otoczenia

Temperatura

| | | | |
|-------------------------|-------|----|-----|
| Temperatura pracy | min. | °C | -50 |
| | maks. | °C | 70 |
| Temperatura składowania | min. | °C | -60 |
| | maks. | °C | 80 |


Maks. wysokość

| | |
|---|------|
| m | 3000 |
|---|------|

Odporność i zabezpieczenie

| | |
|--------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
|--------------------------|---|

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
Stycznik AC

