



**Działanie cewki AC**

Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz V 24

Napięcie robocze AC

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
zadziałanie			
	min.	%Us	80
	maks.	%Us	110
odpadanie			
	min.	%Us	20
	maks.	%Us	55
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
zadziałanie			
	min.	%Us	85
	maks.	%Us	110
odpadanie			
	min.	%Us	40
	maks.	%Us	55

Średni pobór cewki przy 20°C

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz			
	rozruch	VA	300
	trzymanie	VA	20
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	275
	trzymanie	VA	17
cewka 60 Hz przy 60 Hz			
	rozruch	VA	300
	trzymanie	VA	20

Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz W 6.5

**Dane techniczne UL**

Znamionowe napięcie robocze AC (UL) V 600

**Certyfikaty i zgodność**

Certyfikaty  
 /

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0 EC002563 -  
Cewki niskiego  
napięcia